

◆ 자동차 부품 MT SYSTEM ◆

본 자분탐상기는 작업자에 의해 2개의 소재를 동시에 투입하여 자화하는 방식입니다.
소재 투입전 소재 내부에 자분액을 적용시키고 안착하는 방식으로 수동운전이 주가 되는 장비입니다.



“ C.V. JOINT ”



◆ Model : MS-3000HCCM-H

◆ 특징

- Coil : AC & H.WDC 3,000A , Coil 내경 : Ø220
- Contact : AC & H.WDC 3,000A
- 극간거리 : Min.280mm ~ Max. 550mm
- 탈자방법 : 전류 감소법
- 기본 전기사양
→ 3Ø 380V 50Hz , 90KVA



◆ 추가 장비사양

Model	MS-3000HC-CM	
전원입력	3Φ 380V, 50Hz ,90KVA	
자화전류	Contact (H)	AC & H.W DC 3000A
	Coil (C)	AC & H.W DC 3000A
전류제어방식	SCR 2차 전류 제어법, 무단 가변 방식 (0A ~ 3,000Max)	
축통전 거리	280mm ~ 550mm	
코일내경	Φ220mm	
사이클 타임	37sec / 1EA	
자화시간	0.5 ~ 3sec	
검출력	JIS A1 30/100 시편 검출	
자외선등	UV강도 6,000μW/cm ² (필터면에서 60cm 거리) ** UPGRADE 사양: LED LAMP 사용	
탈자방법	AC = 전류감쇄식 12 Bit Micro processor decaying	
	DC = +/- 반전 전류 감쇄식 12 Bit Micro processor reversing	
탈자시간	AC = 2 ~ 20sec / DC = 10 ~ 30sec	
탈자력	15,000AT	
잔류자기	4G 이하	
자분 분사장치	100L 자분탱크 및 전동교반기 AUTO 스프레이 법	
중량	3,000Kg	

소재 크기 및 형상에 따라 전기 용량에 차이가 있습니다.

◆ 시편TEST

